



# Médicas UVA TL/TL-D

## TL 20W/52 SLV/25

Ao emitirem luz quase inteiramente na largura de banda entre 400 e 500 nm, as lâmpadas Medical Therapy Jaundice TL/TL-D /52 não possuem radiação na faixa de frequência de onda curta UVB. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Tensão (Nom.)	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	59 V	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h	Controlos e regulação	
Vida útil (Nom.)	2.000 h	Regulável	Não
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento	
Código da cor	52	Formato da lâmpada	T38
Fluxo Luminoso	318 lm	Peso líquido (Peça)	156,000 g
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	154	Aprovação e aplicação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	69	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Marca CE	Sim
Consumo de Energia	19,3 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,36 A		


## Médicas UVA TL/TL-D

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL 20W/52 SLV/25
Nome do produto completo	TL 20W/52 SLV/25
Código do produto completo	871150064302540
Código de encomenda	64302540
N.º material (12NC)	928003505203
Código de encomenda local	29327


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500643025
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500643032

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

