

T12 estándar

F20T12/D-765 25 PK

Lámparas de descarga de mercurio de baja presión con envolvente tubular de 37 mm

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	9,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	54-765
Flujo luminoso	975 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K
Índice de producción de color (IRC)	72

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	19.3 W
Voltaje (nominal)	59 V

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T12
Peso neto (pieza)	0.117 kg


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	8.0 mg

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F20T12/D-765 25 PK
Nombre del producto completo	F20T12/D-765 25 PK
Full EOC	871869667308900
Código del pedido	928003505415
N.° de material (12NC)	928003505415
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696673089
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8718696673096


T12 estándar

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F20T12/D-765 25 PK	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - F20T12/D-765 25 PK

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.