



Produkt

Rørformede lavtrykssviksølvlamper (udladningslamper)

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	2.000 t
Driftslevetid (nom.)	2.000 t

Lysteknisk

Farvekode	10-R
Farvebetegnelse	Ultraviolet A
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	220
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	200
UV-forringelse efter 1000 timer	20 %
UV-forringelse efter 2000 timer	30 %
UV-forringelse efter 500 timer	10 %

Drift og el

Strømforbrug	40,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,86 A
Spænding (nom.)	50 V

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	T38
Nettovægt (stykke)	156,000 g

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
----------	----

UV

UV-A-stråling, 0 t. (IEC)	8,0 W
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	7,4 W


Produktdata

Ordreproduktnavn	TL-K 40W UVA-1
Det fulde produktnavn	TL-K 40W UVA-1
Full EOC	871150061223640
Beskrivelse af lokal kode	2051066305
Ordrekode	928004101029
Materialenr. (12NC)	928004101029


Lokal ordrekode	2051066305
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500612236
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500612243

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1