



# Flexo Print

## Actinic BL TL-K 40W/10-R

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Socket                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 2.000 Stunde(n)                 |
| Nutzlebensdauer (Nom)               | 2.000 Stunde(n)                 |

| Lichttechnische Daten                   |                |
|---|----------------|
| Farbcode                                | 10-R           |
| Lichtfarbe                              | Ultraviolett A |
| Farbkoordinate X (Nom)                  | 220            |
| Farbkoordinate Y (nom.)                 | 200            |
| UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden | 20 %           |
| UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden | 30 %           |
| UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden  | 10 %           |

| Betrieb und Elektrik |        |
|----------------------|--------|
| Systemleistung       | 40,5 W |
| Lampenstrom (Nom)    | 0,86 A |
| Spannung (Nom)       | 50 V   |

| Mechanik und Gehäuse |           |
|----------------------|-----------|
| Kolbenform           | T38       |
| Nettogewicht (Stück) | 156,000 g |

| Genehmigung und Anwendung |    |
|---------------------------|----|
| CE-Zeichen                | Ja |

| UV                            |       |
|-------------------------------|-------|
| UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)   | 8,0 W |
| UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) | 7,4 W |


  

| Produktdaten                   |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Bestell-Produktname            | TL-K 40W UVA-1           |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Actinic BL TL-K 40W/10-R |
| Gesamt-Produktcode             | 871150061223640          |
| Bestellcode                    | 61223640                 |
| Material-Nr. (12NC)            | 928004101029             |
| Lokaler Bestellcode            | TLK4010R                 |
| Anzahl pro Verpackung          | 1                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste        | 8711500612236            |

# Flexo Print


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25            |
| EAN Umverpackung                | 8711500612243 |

## Abmessungsskizzen



| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-K 40W UVA-1 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

