

# PHILIPS

## Lighting



# Super Actinic Απόχρωση /03

## Actinic BL TL-K 40W/10-R

Flexo print TL lamps emit almost all of their light (99.9%) in the useful UVA and visible blue wavebands – between 350 and 400 nm – and have peak intensity at 370 nm (except for the /03 version). This makes them ideal for flexo printing equipment and photopolymerization processes. In addition, the 'R' lamps in the family have an internal 200-degree reflector to further optimize the lamp's overall efficiency.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	2.000 h
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	10-R
Ανάθεση χρωμάτων	Υπεριώδης Α
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	220
Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	200
Μείωση UV στις 1000 ώρες	20 %
Μείωση UV στις 2000 ώρες	30 %
Μείωση UV στις 500 ώρες	10 %

--	--

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	40,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,86 A
Τάση (ονομ.)	50 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T38
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	156.000 g

Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι


UV	
Ακτινοβολία UV-A 0 ώρες (IEC)	8,0 W

## Super Actinic Απόχρωση /03

Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	7,4 W
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL-K 40W UVA-1
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL-K 40W/10-R
Full EOC	871150061223640
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLK40W/10R
Κωδικός παραγγελίας	61223640


Αρ. υλικού (12NC)	928004101029
Τοπικός κωδικός	TLK40W/10R
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500612236
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500612243

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

