



Impresión flexográfica

TL-K 40W UVA-1

Las lámparas TL de impresión flexográfica emiten casi toda su luz (99.9 %) en las bandas de ondas útiles UVA y visibles azules, entre 350 y 400 nm, y tienen un pico de intensidad a 370 nm (excepto la versión /03). Esto las convierte en la opción ideal para los equipos de impresión flexográfica y los procesos de fotopolimerización. Además, las lámparas "R" de la familia cuentan con un reflector interno de 200 grados para optimizar aún más la eficiencia total de la lámpara.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Corriente de la lámpara (nominal)		0.86 A
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Voltaje (nominal)	50 V	
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	2,000 hora(s)	Mecánica y carcasa		
Vida útil (nominal)	2,000 hora(s)	Forma del foco	T38	
Información técnica sobre la luz		Peso neto (pieza)	156,000 g	
Código de color	10-R	Aprobación y aplicación		
Designación de color	Ultravioleta A	Marca CE	SI	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	220	Ultravioleta		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	200	Radiación de UV-A a 0 h (IEC)	8.0 W	
Devaluación de UV a 1000 h	20 %	Radiación de UV-A a 100 h (IEC)	7.4 W	
Devaluación de UV a 2000 h	30 %	Información del producto		
Devaluación de UV a 500 h	10 %	Nombre del producto del pedido	TL-K 40W UVA-1	
Operación y aspectos eléctricos				
Consumo de energía	40.5 W			


Impresión flexográfica

Nombre del producto completo	TL-K 40W UVA-1
Full EOC	871150061223640
Código del pedido	928004101029
N.º de material (12NC)	928004101029
Código local	246751
Numerador: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8711500612236
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500612243

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

