



Tuotekuvaus:

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	2 000 tuntia
Hyötykäyttöikä (nim.)	2 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	10-R
Värinimike	Ultra Violet A
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	220
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	200
UV-alenema 1 000 käyttöikä-tunnin kohdalla	20 %
UV-alenema 2 000 käyttöikä-tunnin kohdalla	30 %
UV-alenema 500 käyttöikä-tunnin kohdalla	10 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	40,5 W
Lampun virta (nim.)	0,86 A
Jännite (nim.)	50 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto	T38
Nettopaino	156,000 g

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

UV

UV-A-säteily 0 tunnin kohdalla (IEC)	8,0 W
UV-A-säteily 100 tunnin kohdalla (IEC)	7,4 W


Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TL-K 40W UVA-1
Tuoteversion nimi	TL-K 40W UVA-1
EOC-koodi	871150061223640
Sähkönumero	4922991
12NC-koodi	928004101029
12NC-koodi	928004101029


Sähkönumero	4922991
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500612236
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500612243

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

