



Flexo Print

TL-K 40W UVA-1

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---------------------------------|
| Lampun kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen | 2 000 tuntia |
| Hyötykäyttöikä (nim.) | 2 000 tuntia |
| Valaistuksen tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 10-R |
| Värimike | Ultra Violet A |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 220 |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 200 |
| UV-alenema 1 000 käyttöikäkätunnin kohdalla | 20 % |
| UV-alenema 2 000 käyttöikäkätunnin kohdalla | 30 % |
| UV-alenema 500 käyttöikäkätunnin kohdalla | 10 % |
| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
| Tehonkulutus | 40,5 W |
| Lampun virta (nim.) | 0,86 A |
| Jännite (nim.) | 50 V |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Lampun muoto | T38 |


| Nettopaino | 156,000 g |
|--|-----------------|
| Merkinnät ja luokitukset | |
| CE-merkintä | Kyllä |
| UV | |
| UV-A-säteily 0 tunnin kohdalla (IEC) | 8,0 W |
| UV-A-säteily 100 tunnin kohdalla (IEC) | 7,4 W |
| Tuotetiedot | |
| Tuoteversion nimi | TL-K 40W UVA-1 |
| Tuoteversion nimi | TL-K 40W UVA-1 |
| EOC-koodi | 871150061223640 |
| Sähkönumero | 4922991 |
| 12NC-koodi | 928004101029 |
| 12NC-koodi | 928004101029 |
| Sähkönumero | 4922991 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8711500612236 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 25 |
| Laatikon EAN-koodi | 8711500612243 |

Mittapiirros



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-K 40W UVA-1 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

