



## Lampe:

Lysrør i farge 03

### Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Generell informasjon

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Sokkelbase                     | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 2 000 time(r)                   |
| Brukstid (nom.)                | 2 000 time(r)                   |

### Teknisk belysning

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Fargekode                   | 10-R           |
| Fargebetegnelse             | Ultrafiolett A |
| Kromatisk koordinat X (nom) | 220            |
| Kromatisk koordinat Y (nom) | 200            |
| UV-forringelse ved 1000 t   | 20 %           |
| UV-forringelse ved 2000 t   | 30 %           |
| UV-forringelse ved 500 t    | 10 %           |

### Drift og elektronikk

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Effektforbruk        | 40,5 W |
| lyskildestrøm (nom.) | 0,86 A |
| Spenning (nom.)      | 50 V   |

### Mekanikk og innfatning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Lyspæreform       | T38       |
| Nettovekt (stykk) | 156,000 g |

### Godkjenning og bruksområde

|          |    |
|----------|----|
| CE-merke | Ja |
|----------|----|

### UV

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| UV-A-stråling 0 t (IEC)   | 8,0 W |
| UV-A-stråling 100 t (IEC) | 7,4 W |


## Produktdata

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Produktnavn for bestilling | TL-K 40W UVA-1  |
| Fullstendig produktnavn    | TL-K 40W UVA-1  |
| Full EOC                   | 871150061223640 |
| Lokal kodebeskrivelse      | 3833488         |
| Bestillingskode            | 928004101029    |
| Materialenr. (12NC)        | 928004101029    |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lokal bestillingskode             | 3833488       |
| Antall – per pakke                | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500612236 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 25            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500612243 |

## Målskisse

| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-K 40W UVA-1 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1