



Flexo Print

TL-K 40W UVA-1

Lysrør i farge 03

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)
Brukstid (nom.)	2 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	10-R
Fargebetegnelse	Ultrafiolett A
Kromatisk koordinat X (nom)	220
Kromatisk koordinat Y (nom)	200
UV-forringelse ved 1000 t	20 %
UV-forringelse ved 2000 t	30 %
UV-forringelse ved 500 t	10 %

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	40,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,86 A
Spenning (nom.)	50 V

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T38


Nettvekt (stykk)	156,000 g
------------------	-----------

Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

UV	
UV-A-stråling 0 t (IEC)	8,0 W
UV-A-stråling 100 t (IEC)	7,4 W


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-K 40W UVA-1
Fullstendig produktnavn	TL-K 40W UVA-1
Full EOC	871150061223640
Lokal kodebeskrivelse	3833488
Bestillingskode	928004101029
Materialenr. (12NC)	928004101029
Lokal bestillingskode	3833488
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500612236
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500612243

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

