



Flexo Print

TL-K 40W UVA-1

Lysrör

Varning och Säkerhet


• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2 000 h
Livslängd (nom)	2 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	10-R
Färgbeteckning	Ultraviolet A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	220
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	200
UV-nedgång efter 1 000 tim	20 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	30 %
UV-nedgång efter 500 tim	10 %
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	40,5 W
Lampström (nom)	0,86 A
Spänning (nom)	50 V
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T38


Nettovikt (styck)	156,000 g
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
UV	
UV-A-strålning 0 tim (IEC)	8,0 W
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	7,4 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-K 40W UVA-1
Fullständigt produktnamn	TL-K 40W UVA-1
Full EOC	871150061223640
Beskrivning av lokal kod	8348626
Beställningsnummer	928004101029
Materialnummer (12NC)	928004101029
Lokal kod	8348626
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500612236
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500612243

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

