



Médicas uva(-1) TL

F71T12 UVA 100W

Hoje em dia, o tratamento de radioterapia preferido para doenças de pele como a psoríase é efectuado através da utilização da largura de banda "B" do espectro UV (290 to 315 nm), visto que tal não requer um agente de fotosensitização. No entanto, alguns pacientes não respondem ao tratamento através de UVB, pelo que, nesses casos, é utilizada uma lâmpada UV com uma largura de banda "A" do espectro UV; para esse efeito, a Philips oferece uma escolha entre uma lâmpada TL ou as lâmpadas PLS/PLL. Ambas são ideais para quando os UVB não são adequados. These (PUVA) lamps have a wavelength of between 315 to 380 nm and are not only used for the treatment of psoriasis but are also commonly used for more than 20 other diseases.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h
Vida útil (Nom.)	1.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	209
Designação da cor	Ultravioleta A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	226
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	220

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	100 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,97 A
Tensão (Nom.)	125 V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T38
Peso líquido (Peça)	391,600 g

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	14,0 mg


Médicas uva(-1) TL

UV	
Radiação UV-A 0 h (IEC)	29,0 W
Radiação UV-A 100 h (IEC)	27,5 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	F71T12 UVA 100W
Nome do produto completo	F71T12 UVA 100W
Código do produto completo	871869666249600


Código de encomenda	66249600
N.º material (12NC)	928004320930
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696662496
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8718696662502

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F71T12 UVA 100W	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - F71T12 UVA 100W

