



Flexo Print

TL 80W/10-R SLV/25

Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Données du produit


| Informations générales | |
|---|---------------------------------|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 1 000 h |
| Durée de vie utile (nom.) | 1 000 h |
| Données techniques de l'éclairage | |
| Code couleur | 10-R |
| Couleur | Ultraviolet A |
| Coordonnée trichromatique x (nominale) | 222 |
| Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 210 |
| Dépréciation UV à 1000 heures | 20 % |
| Dépréciation UV à 2000 heures | 30 % |
| Dépréciation UV à 500 heures | 10 % |
| Fonctionnement et électricité | |
| Consommation électrique | 80 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,83 A |
| Tension (nom.) | 110 V |
| Mécanique et boîtier | |
| Forme de l'ampoule | T38 |

| Poids net (pièce) | 331,000 g |
|-----------------------------------|--------------------|
| Approbation et application | |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 13,0 mg |
| Marquage CE | Oui |
| UV | |
| Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) | 19,0 W |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | TL 80W/10-R SLV/25 |
| Nom de produit complet | TL 80W/10-R SLV/25 |
| Full EOC | 871150061262540 |
| Code de commande | 928005901029 |
| Code 12NC | 928005901029 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN - Produit/Boîte | 8711500612625 |
| Conditionnement par carton | 25 |
| EAN/UPC - Boîte | 8711500612632 |


Flexo Print

Schéma dimensionnel

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| TL 80W/10-R SLV/25 | 40,5 mm | 1 500 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25

