



T12 estándar

F40T12/D-765 25 PK

Lámparas de descarga de mercurio de baja presión con envoltente tubular de 37 mm

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	54-765
Flujo luminoso	2,500 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K
Índice de producción de color (IRC)	75
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39.5 W
Voltaje (nominal)	107 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T12

Peso neto (pieza)	0.229 kg
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	10.5 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F40T12/D-765 25 PK
Nombre del producto completo	F40T12/D-765 25 PK
Full EOC	871869667310200
Código del pedido	928006405415
N.º de material (12NC)	928006405415
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696673102
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8718696673119


T12 estándar

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F40T12/D-765 25 PK	40.5 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - F40T12/D-765 25 PK

