



T12 estándar

F40T12/D-765 25 PK

Lámparas de descarga de mercurio de baja presión con envoltente tubular de 37 mm


Datos del producto

Información general		Peso neto (pieza)	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.229 kg
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13,000 hora(s)	Aprobación y aplicación	
		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	10.5 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	54-765	Nombre del producto del pedido	F40T12/D-765 25 PK
Flujo luminoso	2,500 lm	Nombre del producto completo	F40T12/D-765 25 PK
Designación de color	luz natural fría	Full EOC	871869667310200
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K	Código del pedido	928006405415
Índice de producción de color (IRC)	75	N.º de material (12NC)	928006405415
Operación y aspectos eléctricos		Numerador: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	39.5 W	EAN/UPC: producto/caja	8718696673102
Voltaje (nominal)	107 V	Numerador: paquetes por caja externa	25
		EAN/UPC - Caja	8718696673119
Controles y atenuación			
Regulable	Sí		
Mecánica y carcasa			
Forma del foco	T12		


T12 estándar

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F40T12/D-765 25 PK	40.5 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - F40T12/D-765 25 PK

