



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

Buisvormige lagedruk gasontladingsslampen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	1.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	Ultraviolet A
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	220
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	200
UV-afname bij 1.000 uur	20 %
UV-afname bij 2.000 uur	30 %
UV-afname bij 500 uur	10 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	100 W
Lampstroom (nom.)	0,97 A
Spanning (nom.)	122 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T38

Nettogewicht (per stuk)	391,600 g
-------------------------	-----------


Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
CE-markering	Ja

UV	
UV-A-straling 0 uur (IEC)	28,0 W
UV-A-straling 100 uur (IEC)	26,0 W


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL 100W/10-R UV-A
Volledige productnaam	TL 100W/10-R UV-A
Full EOC	871150061281640
Bestelcode	8711500612816
Materiaalnr. (12NC)	928006901029
Lokale code	TL100W10R
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500612816
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500612823

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/10-R UV-A

