



Flexo Print

TL 60W/10-R SLV/25

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	1.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	Ultraviolet A
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	222
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	210
UV-afname bij 1.000 uur	15 %
UV-afname bij 2.000 uur	30 %
UV-afname bij 500 uur	10 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	62 W
Lampstroom (nom.)	0,7 A
Spanning (nom.)	102 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T38


Nettogewicht (per stuk)	260,200 g
-------------------------	-----------

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
CE-markering	Ja

UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	15,8 W


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL 60W/10-R SLV/25
Volledige productnaam	TL 60W/10-R SLV/25
Full EOC	871150061572540
Bestelcode	8711500615725
Materiaalnr. (12NC)	928008401003
Lokale code	TL60W10R
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500615725
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500615732

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL 60W/10-R SLV/25

