



Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12

TL 40W/12 RS SLV/25

The UVB Broadband TL lamps emit radiation in the 'B' bandwidth of the UV spectrum (290 to 315 nm) and are therefore suitable for phototherapy systems designed to treat skin diseases such as psoriasis.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Μείωση UV στις 500 ώρες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		10 %
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	9.000 h	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Οφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h	Κατανάλωση ενέργειας	39 W
		Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,43 A
		Τάση (ονομ.)	101 V
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός χρώματος	12	Σχήμα λαμπτήρα	T38
Ανάθεση χρωμάτων	Υπεριώδης B	Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	292,000 g
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	230	Έγκριση και Εφαρμογή	
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	230	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,5 mg
Μείωση UV στις 1000 ώρες	15 %		
Μείωση UV στις 2000 ώρες	20 %		
Μείωση UV στις 5000 ώρες	30 %		


Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12

UV	
Ακτινοβολία UV-B 100 ώρες (IEC)	5,77 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL 40W/12 RS SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL 40W/12 RS SLV/25
Full EOC	871869666245800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL40/12/RS
Κωδικός παραγγελίας	66245800


Αρ. υλικού (12NC)	928011301230
Τοπικός κωδικός	TL40/12/RS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696662458
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696662465

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/12 RS SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL 40W/12 RS SLV/25

