



Flexo Print

TL 140W/03

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Nettogewicht (Stück)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		331,000 g
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)	Genehmigung und Anwendung	
		CE-Zeichen	Ja
Lichttechnische Daten		UV	
Farbcode	03	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1,00 W
Lichtfarbe	Super-aktinisch	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	175	Bestell-Produktname	TL 140W/03
Farbkoordinate Y (nom.)	45	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 140W/03
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	30 %	Gesamt-Produktcode	871150072094840
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	40 %	Bestellcode	72094840
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	20 %	Material-Nr. (12NC)	928012700303
Betrieb und Elektrik		Lokaler Bestellcode	TL14003
Systemleistung	140 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom)	1,46 A	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500720948
Spannung (Nom)	118 V	Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
Mechanik und Gehäuse		EAN Umverpackung	8711500720955
Kolbenform	T38		

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 140W/03

