



Flexo Print

TL 140W/03

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	03
Lichtfarbe	Super-aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	175
Farbkoordinate Y (nom.)	45
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	30 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	40 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	20 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	140 W
Lampenstrom (Nom)	1,46 A
Spannung (Nom)	118 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T38


Nettogewicht (Stück)	331,000 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1,00 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL 140W/03
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 140W/03
Gesamt-Produktcode	871150072094840
Bestellcode	72094840
Material-Nr. (12NC)	928012700303
Lokaler Bestellcode	1091271
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500720948
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500720955

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 140W/03

