



Super Actinic Απόχρωση /03

TL 140W/03

Flexo print TL lamps emit almost all of their light (99.9%) in the useful UVA and visible blue wavebands – between 350 and 400 nm – and have peak intensity at 370 nm (except for the /03 version). This makes them ideal for flexo printing equipment and photopolymerization processes. In addition, the 'R' lamps in the family have an internal 200-degree reflector to further optimize the lamp's overall efficiency.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	3.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	03
Ανάθεση χρωμάτων	Super Actinic
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	175
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	45
Μείωση UV στις 1000 ώρες	30 %
Μείωση UV στις 2000 ώρες	40 %
Μείωση UV στις 500 ώρες	20 %


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	140 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1,46 A
Τάση (ονομ.)	118 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T38
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	331,000 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι

Super Actinic Απόχρωση /03

UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	1,00 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL 140W/03
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL 140W/03
Full EOC	871150072094840
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL140W/03RS
Κωδικός παραγγελίας	72094840


Αρ. υλικού (12NC)	928012700303
Τοπικός κωδικός	TL140W/03RS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500720948
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500720955

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL 140W/03

