Eletrocutores para insetos Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Com um espectro optimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo. Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h
Vida útil (Nom.)	5.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	225
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	230
Depreciação UV às 2000 h	20 %
Depreciação UV às 5000 h	30 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	36 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,865 A
Tensão (Nom.)	50 V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T26
Peso líquido (Peça)	127,500 g

Eletrocutores para insetos Secura

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg
Marca CE	Sim

UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	8,8 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Nome do produto completo	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Código do produto completo	872790086085600
Código de encomenda	86085600
N.º material (12NC)	928019801003
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900860856
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8727900860863

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.