



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kolbenform	T26
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)	Nettogewicht (Stück)	61,000 g
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Genehmigung und Anwendung	
Farbcode	10	Quecksilbergehalt (Nom)	5
Lichtfarbe	Aktinisch		
Farbkoordinate X (Nom)	222	UV	
Farbkoordinate Y (nom.)	210	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,15 W
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	25 %		
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	40 %		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Systemleistung	15 W	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Lampenstrom (Nom)	0,335 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Spannung (Nom)	55 V	Gesamt-Produktcode	871150089858640
		Bestellcode	89858640
		Material-Nr. (12NC)	928024701029
		Lokaler Bestellcode	TL15W10SEC
		Anzahl pro Verpackung	1

# Actinic BL TL-D(K) Secura


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500898586
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500898593

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

