



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkelige på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata


Generell informasjon		Spenning (nom.)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	55 V	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)	Mekanikk og innfatning	
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)	Lyspæreform	T26
Teknisk belysning		Nettvekt (stykk)	56,570 g
Fargekode	10	Godkjenning og bruksområde	
Fargebetegnelse	Actinic	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
Kromatisk koordinat X (nom)	222	CE-merke	Ja
Kromatisk koordinat Y (nom)	210	UV	
UV-forringelse ved 2000 t	10 %	UV-A-stråling 100 t (IEC)	3,9 W
UV-forringelse ved 5000 t	15 %	Produktdata	
UV-forringelse ved 8000 t	20 %	Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Drift og elektronikk		Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Effektforbruk	15 W	Full EOC	871150071093240
lyskildestrøm (nom.)	0,34 A	Lokal kodebeskrivelse	3833402

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Bestillingskode	928024801029
Materialenr. (12NC)	928024801029
Lokal bestillingskode	3833402
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500710932


SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500710949

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

