



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|----------------------------------|----------|
| Patice krytky | G10q |
| Referenční měření toku | Sphere |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 13 000 h |

| Světelně technické | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 840 [CCT of 4000K] |
| Světelný tok | 1 285 lm |
| Barevné konstrukce | Studená bílá (CW) |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38 |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38 |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 59 lm/W |
| Index podání barev (CRI) | 80 |

| Provozní a elektrické | |
|-----------------------|---------|
| Spotřeba energie | 22,2 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,400 A |
| Napětí (jmen.) | 62 V |

| Řízení a stmívání | |
|-------------------|-----|
| Stmívatelné | Ano |

| Mechanické a materiály | |
|------------------------|----------|
| Tvar žárovky | C-T29 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,110 kg |


| Certifikace a použití | |
|-----------------------------|------|
| Třída energetické účinnosti | G |
| Obsah rtuti (Hg) (max.) | 8 mg |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 8 mg |

MASTER TL-E Circular Super 80

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 23 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 423506 |
| Označení a balení | |
| Objednací název produktu | TL-E 22W/840 1CT/12 |
| Celý název výrobku | TL-E 22W/840 1CT/12 |
| Full EOC | 872790084050600 |
| Kód objednávky | 84050600 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 928026284070 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8727900840506 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 12 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8727900840513 |

Rozměrové výkresy



| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 22W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 26,2 mm | 205,0 mm | 213,5 mm | 149,1 mm | 155,6 mm |

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

