



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G10q
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 285 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	59 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	22,2 W
lyskildestrom (nom.)	0,400 A
Spenning (nom.)	62 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	C-T29
Nettovekt (stykk)	0,110 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80


Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423506

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TL-E 22W/840 1CT/12
Fullstendig produktnavn	TL-E 22W/840 1CT/12
Full EOC	872790084050600
Lokal kodebeskrivelse	3835237
Bestillingskode	928026284070


Materialenr. (12NC)	928026284070
Lokal bestillingskode	3835237
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900840506
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900840513

Målskisse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

