

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80



TL-E 32W/840 1CT/12

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 29 mm) επιτρέπει την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος φωτιστικών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών φωτιστικών, σε 'ανθρώπινες' εφαρμογές όπως σχολεία, γραφεία, καταστήματα και σπίτια, και το φωτισμό οικιστικών περιοχών.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G10q
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	13.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	2.375 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	74 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	32,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,450 A
Τάση (ονομ.)	81 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	C-T29
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,180 kg


Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	8 mg

MASTER TL-E Κυκλικό Super 80

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	8 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	33 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423509
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	TL-E 32W/840 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL-E 32W/840 1CT/12
Full EOC	871150055968515
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLE32W/84


Κωδικός παραγωγής	55968515
Αρ. υλικού (12NC)	928026384070
Τοπικός κωδικός	TLE32W/84
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500559685
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500620712

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

