



# MASTER TL-E Super 80



## TL-E 40W/840 1CT/12

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G10q
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.200 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el	
Strømforbrug	40,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,420 A
Spænding (nom.)	110 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	C-T29
Nettovægt (stykke)	0,250 kg


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	8 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8 mg

# MASTER TL-E Super 80

Energiforbrug kWh/1000 t.	41 kWh
EPREL registreringsnummer	423512
<b>Produktdata</b>	
Ordreprodukt navn	TL-E 40W/840 1CT/12
Det fulde produkt navn	TL-E 40W/840 1CT/12
Full EOC	87115002847415
Beskrivelse af lokal kode	2051506564
Ordrekode	928027484070


Materialenr. (12NC)	928027484070
Lokal ordrekode	2051506564
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500284747
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500559555

## Målskitse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/840 1CT/12

