



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 40W/840 1CT/12

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Sokkelbase                     | G10q           |
| Referanse for fluksmåling      | Sphere         |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 13 000 time(r) |

| Teknisk belysning                 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fargekode                         | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysytelse                         | 3 200 lm           |
| Fargebetegnelse                   | Kaldhvit (CW)      |
| Kromatisk koordinat X (nom)       | 0,38               |
| Kromatisk koordinat Y (nom)       | 0,38               |
| Korreleret fargetemperatur (nom.) | 4000 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)        | 80 lm/W            |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)     | 80                 |

| Drift og elektronikk |         |
|----------------------|---------|
| Effektforbruk        | 40,8 W  |
| lyskildestrom (nom.) | 0,420 A |
| Spenning (nom.)      | 110 V   |

| Kontroller og dimming |    |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes            | Ja |

| Mekanikk og innfatning |          |
|------------------------|----------|
| Lyspæreform            | C-T29    |
| Nettovekt (stykk)      | 0,250 kg |

| Godkjenning og bruksområde         |      |
|------------------------------------|------|
| Energieffektivitet, klasse         | G    |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 8 mg |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 8 mg |

# MASTER TL-E Circular Super 80


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energiforbruk kWh/1000 t        | 41 kWh |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 423512 |

## Produktdata

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Produktnavn for bestilling | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| Fullstendig produktnavn    | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| Full EOC                   | 87115002847415      |
| Lokal kodebeskrivelse      | 3835202             |
| Bestillingskode            | 928027484070        |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)               | 928027484070  |
| Lokal bestillingskode             | 3835202       |
| Antall – per pakke                | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500284747 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500559555 |

## Målskisse



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 40W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 393,7 mm | 406,4 mm | 341,0 mm | 347,7 mm |

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/840 1CT/12

