



UV-B Narrowband TL

TL 100W/01 SLV/10

Philips пропонує надійні лампи типу T12 із вузьким діапазоном хвиль від 305 до 315 нм із піком 311 нм для різних застосувань, як-от фототерапія, сільське господарство та лікування.

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Фотобіологічна безпека – IEC 62471 – група ризику 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці вироби випромінюють УФ.

Дані про продукцію

| Загальна інформація | |
|------------------------------------|-------------------|
| Розташування виводів | R17d (RDC) |
| Термін служби до 50% відмов (ном.) | 1 000 година (-н) |
| Термін служби (ном.) | 1 000 година (-н) |

| Світлотехнічні | |
|---|--------------------|
| Код кольору | 01 |
| Позначення кольору | Ультрафіолетовий В |
| Координата хроматичності X (номінальна) | 216 |
| Координата хроматичності Y (номінальна) | 208 |
| УФ-зменшення при 1000 год | 15 % |
| УФ-зменшення при 500 год | 10 % |

| Експлуатаційні й електричні | |
|-----------------------------|--------|
| Споживана потужність | 100 W |
| Струм у лампі (ном.) | 0,97 A |
| Напруга (ном.) | 126 V |

| Механічні деталі й корпус | |
|---------------------------|----------|
| Форма лампи | T38 |
| Вага нетто (шт.) | 0,470 kg |

| Затвердження й застосування | |
|-----------------------------|---------|
| Вміст ртуті (ном.) | 14,0 mg |


| УФ | |
|-----------------------------------|--------|
| УФ-В випромінювання 100 год (IEC) | 16,1 W |
| УФ-В випромінювання 5 год (IEC) | 18,4 W |

| Дані про виріб | |
|----------------------------------|-------------------|
| Назва замовленого виробу | TL 100W/01 SLV/10 |
| Повна назва виробу | TL 100W/01 SLV/10 |
| Повний код виробу | 871869666233500 |
| Код замовлення | 928034900130 |
| Номер матеріалу (12NC) | 928034900130 |
| Чисельник – кількість в упаковці | 1 |

UV-B Narrowband TL


| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC - продукт/упаковка | 8718696662335 |
| Чисельник — упаковок у зовнішній коробці | 10 |
| EAN/UPC - корпус | 8718696662342 |

Розміри



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 100W/01 SLV/10 | 40,5 mm | 1 763,8 mm | 1 770,9 mm | 1 768,5 mm | 1 782,2 mm |

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/01 SLV/10

