



Médicas UVB

TL 100W/12 SLV/10

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

| Información general | |
|------------------------------------|---------------|
| Base del casquillo | R17d (RDC) |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 1.000 hora(s) |
| Vida útil (nom.) | 1.000 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz | |
|----------------------------------|----------------|
| Código de color | 12 |
| Designación de color | Ultravioleta B |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 240 |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 250 |
| Depreciación de UV a 1000 h | 15 % |
| Depreciación de UV a 500 h | 10 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-----------------------------|--------|
| Consumo de energía | 100 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,97 A |
| Voltaje (nom.) | 126 V |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|-----|
| Forma de la bombilla | T38 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Peso neto (pieza) | 410,000 g |
|-------------------|-----------|


| Aprobación y aplicación | |
|-----------------------------------|---------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 14,0 mg |

| UV | |
|--------------------------------|--------|
| Radiación UV-B 100 horas (IEC) | 13,5 W |
| Radiación UV-B 5 horas (IEC) | 14,3 W |

| Datos de producto | |
|--|-------------------|
| Nombre de producto del pedido | TL 100W/12 SLV/10 |
| Nombre completo del producto | TL 100W/12 SLV/10 |
| Full EOC | 871869666241000 |
| Código de pedido | 66241000 |
| Código 12NC | 928034901230 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718696662410 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718696662427 |


Médicas UVB

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 100W/12 SLV/10 | 40,5 mm | 1.763,8 mm | 1.770,9 mm | 1.768,5 mm | 1.782,2 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/12 SLV/10

