



# TL-X Antideflagrante



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-X XL (diâmetro do tubo de 38 mm) tem uma duração prolongada e é equipada com uma faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético sem arrancador ou funcionamento de alta frequência sem pré-aquecimento. Em combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de produção de faíscas durante a ignição são eliminados. Esta lâmpada é utilizada em luminárias à prova de chama e de segurança reforçada para aplicações no interior e no exterior, como na indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em qualquer localização onde possam existir vestígios de gases explosivos.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Índice de Restituição Cromática (IRC)	
Casquilho	FA6	Índice de Restituição Cromática (IRC)	60
Referência de medição de fluxo	Sphere	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	26.000 h	Consumo de Energia	20,0 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,380 A
Código da cor	33-640	Tensão (Nom.)	58 V
Fluxo Luminoso	940 lm	Controlos e regulação	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Regulável	Sim
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38	Formato da lâmpada	T12
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Peso líquido (Peça)	124,000 g
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	47 lm/W		

## TL-X Antideflagrante

### Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	12 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Número de registo EPREL	423514
Marca CE	Sim

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
------------------------------	---------------------------


Nome do produto completo	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Código do produto completo	871150026135940
Código de encomenda	26135940
N.º material (12NC)	928037703332
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500261359
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500261366

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

