



# TL-X XL



## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	FA6	Energieverbruik	40,0 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (nom.)	0,430 A
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	26.000 hr	Spanning (nom.)	103 V
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	33-640	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	2.300 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Lampvorm	T12
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38	Nettogewicht (per stuk)	233,000 g
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38	Keurmerken en classificaties	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Energie-efficiëntieklasse	G
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	58 lm/W	Kwikhoud (Hg) (max.)	12 mg
Kleurweergave-index (CRI)	60		

## TL-X XL

Kwikhoud (Hg) (nom.)	12,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	423515
CE-markering	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Volledige productnaam	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026137340


Bestelcode	8711500261373
Materiaalnr. (12NC)	928037903332
Lokale code	TLXXL40W33
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500261373
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500261380

### Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

### Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

