



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	FA6
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	26 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	33-640
Lysytelse	2 300 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	58 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	60

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	40,0 W
lyskildestrom (nom.)	0,430 A
Spenning (nom.)	103 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T12
Nettvekt (stykk)	233,000 g

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12 mg

TL-X XL


Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423515
CE-merke	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Fullstendig produktnavn	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026137340
Lokal kodebeskrivelse	3827241


Bestillingskode	928037903332
Materialenr. (12NC)	928037903332
Lokal bestillingskode	3827241
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500261373
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500261380

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

