

# PHILIPS

## Lighting



## TUV TL & TL-D

### TUV 15W SLV/25

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.


#### Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

#### δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Σήμανση CE	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Ναι
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		UV	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %	Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	5,1 W
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Στοιχεία προϊόντος	
Κατανάλωση ενέργειας	15,5 W	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 15W SLV/25
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,335 A	Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 15W SLV/25
Τάση (ονομ.)	55 V	Full EOC	871150072617940
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά		Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV15W
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	65,000 g	Κωδικός παραγωγέας	72617940
		Αρ. υλικού (12NC)	928039004005
		Τοπικός κωδικός	TUV15W
		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Έγκριση και Εφαρμογή		ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500726179
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
		ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8711500638618

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 15W SLV/25

