



TUV T8

TUV 15W SLV/25

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfiivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöiän aikana	15 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	15,5 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A
Jännite (nim.)	55 V


Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	65,000 g
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
CE-merkintä	Kyllä
UV	
UV-C-säteily 100 käyttöikäkätunnin kohdalla	5,1 W
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	TUV 15W SLV/25
Tuotteen nimi	TUV 15W SLV/25

TUV T8

EOC-koodi	871150072617940
Sähkönumero	4923160
12NC-koodi	928039004005
12NC-koodi	928039004005
Sähkönumero	4923160
Pakkauksia laatikossa	1


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500726179
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500638618

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 15W SLV/25

