



TUV T8

TUV 15W SLV/25

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Foringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,335 A
Spenning (nom.)	55 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	65,000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	5,1 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV 15W SLV/25
Fullstendig produktnavn	TUV 15W SLV/25
Full EOC	871150072617940
Lokal kodebeskrivelse	3834215
Bestillingskode	928039004005
Materialenr. (12NC)	928039004005
Lokal bestillingskode	3834215
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500726179
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500638618

TUV T8

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 15W SLV/25

