



Purificación aire y agua

TUV 15W SLV/25

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Depreciação na vida útil	15 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	15,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A
Tensão (Nom.)	55 V

Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	65,000 g
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Marca CE	Sim
UV	
Radiação UV-C às 100 h	5,1 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV 15W SLV/25
Nome do produto completo	TUV 15W SLV/25
Código do produto completo	871150072617940


Purificación aire y agua

Código de encomenda	72617940
N.º material (12NC)	928039004005
Código de encomenda local	01942
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500726179


Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500638618

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 15W SLV/25

