



## TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Generelle oplysninger

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Fod                  | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Driftslevetid (nom.) | 9.000 t                         |

### Lysteknisk

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Forringelse i løbet af driftslevetid | 15 % |
|--------------------------------------|------|

### Drift og el

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Strømforbrug                  | 25 W    |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 0,612 A |
| Spænding (nom.)               | 48 V    |

### Mekanik og armaturhus

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nettovægt (stykke) | 65,000 g |
|--------------------|----------|

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 2,0 mg |
| CE-mærke                        | Ja     |

## UV


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| UV-C-stråling efter 100 timer | 7,3 W |
|-------------------------------|-------|

## Produktdata


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ordreproduktnavn                                     | TUV 25W 1SL/25  |
| Det fulde produktnavn                                | TUV 25W 1SL/25  |
| Full EOC                                             | 871150064161840 |
| Ordrekode                                            | 928039404005    |
| Materialenr. (12NC)                                  | 928039404005    |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8711500641618   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 25              |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500641625   |

## Målskitse

| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 25W 1SL/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W 1SL/25