

# PHILIPS

## Lighting



# TUV TL & TL-D

## TUV 25W 1SL/25

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	25 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,612 A
Τάση (ονομ.)	48 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά	
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	65,000 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg

Σήμανση CE	Ναι
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	7,3 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 25W 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 25W 1SL/25
Full EOC	871150064161840
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV25W
Κωδικός παραγωγέας	64161840
Αρ. υλικού (12NC)	928039404005
Τοπικός κωδικός	TUV25W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500641618
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500641625


## TUV TL & TL-D

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W 1SL/25

