



# TUV T8

## TUV 25W 1SL/25

Las lámparas TUV T8 son lámparas de doble UV-C que emiten 253,7 Nm. Las lámparas TUV T8 ofrecen una salida de UV-C constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Además, tienen una duración prolongada y fiable, que permite planificar el mantenimiento con anticipación.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

### Datos del producto


| Información general               |                                 | Mecánica y carcasa                   |                |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Tapa-base                         | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Peso neto (pieza)                    | 65.000 g       |
| Vida útil (nominal)               | 9,000 hora(s)                   | Aprobación y aplicación              |                |
| Información técnica sobre la luz  |                                 | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 2.0 mg         |
| Devaluación en la vida útil       | 15 %                            | Marca CE                             | Si             |
| Operación y aspectos eléctricos   |                                 | Ultravioleta                         |                |
| Consumo de energía                | 25 W                            | Radiación de UV-C a 100 h            | 7.3 W          |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.612 A                         | Información del producto             |                |
| Voltaje (nominal)                 | 48 V                            | Nombre del producto del pedido       | TUV 25W 1SL/25 |
|                                   |                                 | Nombre del producto completo         | TUV 25W 1SL/25 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC                        | 871150064161840 |
| Código del pedido               | 928039404005    |
| N.º de material (12NC)          | 928039404005    |
| Numerador: cantidad por paquete | 1               |
| EAN/UPC: producto/caja          | 8711500641618   |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numerador: paquetes por caja externa | 25            |
| EAN/UPC - Caja                       | 8711500641625 |

Plano de dimensiones

| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 25W 1SL/25 | 28 mm   | 437.4 mm | 444.5 mm | 442.1 mm | 451.6 mm |



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W 1SL/25

