



TUV T8 – Pitkäikäinen lamppu, joka helpottaa huollon suunnittelua ammattitason kohteissa

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppeja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Alenema hyötykäyttöiän aikana	15 %
-------------------------------	------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	25 W
Lampun virta (nim.)	0,612 A
Jännite (nim.)	48 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	65,000 g
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
CE-merkintä	Kyllä

UV


UV-C-säteily 100 käyttöikätunnin kohdalla	7,3 W
---	-------

Tuotetiedot


Tuoteversion nimi	TUV 25W 1SL/25
Tuoteversion nimi	TUV 25W 1SL/25
EOC-koodi	871150064161840
Sähkönumero	4923124
12NC-koodi	928039404005
12NC-koodi	928039404005
Sähkönumero	4923124
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500641618
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500641625

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W 1SL/25

