



TUV T8

TUV 25W 1SL/25

TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Nedgång efter användbar livslängd	15 %
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	25 W
Lampström (nom)	0.612 A
Spänning (nom)	48 V
Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	65,000 g

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
CE-märkning	Ja
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	7,3 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV 25W 1SL/25
Fullständigt produktnamn	TUV 25W 1SL/25
Full EOC	871150064161840
Beställningsnummer	928039404005
Materialnummer (12NC)	928039404005
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500641618

TUV T8


Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500641625

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W 1SL/25

