



TUV T8

TUV 30W 1SL/25-Latest

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfiointin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöiän aikana	15 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	30 W
Lampun virta (nim.)	0,365 A
Jännite (nim.)	102 V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	134,900 g

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
CE-merkintä	Kyllä

UV	
UV-C-säteily 100 käyttöikä tunnin kohdalla	12,3 W

Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	TUV 30W 1SL/25-Latest
Tuotteen nimi	TUV 30W 1SL/25-Latest

TUV T8

EOC-koodi	871150072620940
12NC-koodi	928039504005
12NC-koodi	928039504005
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500726209


Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500638625

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – TUV 30W 1SL/25-Latest

