



Purificación aire y agua

TUV 30W 1SL/25

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Características mecânicas e compartimento	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Peso líquido (Peça)	134,900 g
Vida útil (Nom.)	9.000 h		
Caraterísticas técnicas da luz		Aprovação e aplicação	
Depreciação na vida útil	15 %	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
		Marca CE	Sim
Funcionamento e caraterísticas elétricas		UV	
Consumo de Energia	30 W	Radiação UV-C às 100 h	12,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,365 A		
Tensão (Nom.)	102 V		
		Dados do produto	
		Nome de produto da encomenda	TUV 30W 1SL/25-Latest
		Nome do produto completo	TUV 30W 1SL/25
		Código do produto completo	871150072620940

Purificación aire y agua

Código de encomenda	72620940
N.º material (12NC)	928039504005
Código de encomenda local	01943
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500726209

Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500638625

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 30W 1SL/25-Latest

