



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Tämä TL-D-lamppu (putken halkaisija on 26 mm) luo erikoistehosteita ja erilaisia tunnelmia tai auttaa kiinnittämään huomiota haluttuun kohteeseen käyttämällä punaista, vihreää, sinistä ja keltaista valoa. Staattisten värien lisäksi värejä sekoittamalla saadaan valkoista valoa. Loisteaineiden ansiosta tämä lamppu tarjoaa korkean valovirran. Lamppu sopii myymälöihin, näyttelytiloihin, kylttivalaistukseen ja viihdemyyvälöihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	160
Valovirta	700 lm
Värinimike	Yellow
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	18,0 W
Lampun virta (nim.)	0,360 A
Jännite (nim.)	59 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	T8
Nettopaino	71,000 g
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	13,0 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	23 kWh
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
Tuotteen nimi	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
EOC-koodi	871150072687240

TL-D Colored

Sähkönumero	4922913
12NC-koodi	928048001605
12NC-koodi	928048001605
Sähkönumero	4922913
Pakkauksia laatikossa	1


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500726872
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500726889

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

