



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Dette TL-D- lysrøret (diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Mekanikk og innfatning	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lyspæreform	T8
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	Nettvekt (stykk)	71,000 g
Teknisk belysning		Godkjenning og bruksområde	
Fargekode	160	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
Lysytelse	700 lm	Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
Fargebetegnelse	Gul	CE-merke	Ja
Drift og elektronikk		Produktdata	
Effektforbruk	18,0 W	Produktnavn for bestilling	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
lyskildestrøm (nom.)	0,360 A	Fullstendig produktnavn	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
Spenning (nom.)	59 V	Full EOC	871150072687240
Kontroller og dimming		Lokal kodebeskrivelse	3831223
Kan dimmes	Ja	Bestillingskode	928048001605
		Materialenr. (12NC)	928048001605
		Lokal bestillingskode	3831223

TL-D Colored

Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500726872
SAP-teller – pakker per utvendige	25


EAN/UPC – boks	8711500726889
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

