



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Green 1SL/25

Ця лампа TL-D (діаметр трубки 26 мм) допомагає створювати спеціальні ефекти та атмосферу, привертаючи увагу червоним, зеленим, синім і жовтим кольором. Можна використовувати як окремі кольори, так і змішувати їх для формування білого світла. Ця лампа має високу світловіддачу завдяки базовому напilenню. Застосовується в торгових центрах, виставкових залах, барах і ресторанах, для освітлення виставкових стендів, вивісок і магазинів розважальної продукції.

Попередження та безпека

· Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітриті приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	170
Світловий потік	1 800 lm
Позначення кольору	Зелений (G)
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	18,0 W
Струм у лампі (ном.)	0,360 A
Напруга (ном.)	59 V


Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T8
Вага нетто (шт.)	71,000 g
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	1,7 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	22 kWh
Знак CE	Так
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	TL-D Colored 18W Green 1SL/25
Повна назва виробу	TL-D Colored 18W Green 1SL/25
Повний код виробу	871150064298140

TL-D Colored

Код замовлення	928048001705
Номер матеріалу (12NC)	928048001705
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500642981

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	25
EAN/UPC - корпус	8711500642998

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

