

PHILIPS

Lighting



Blue (/52) TL/TL-D

TL-D 18W/52

Εκπέμποντας φως σχεδόν εξολοκλήρου στο εύρος ζώνης 400 έως 500 nm με κορυφή στα 450 nm, οι λαμπτήρες με χρώμα Philips TL/TL-D/52 δεν έχουν καθόλου ακτινοβολία στα βραχέα κύματα ακτινοβολίας UVB. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικοί για χρήση σε συστήματα εφαρμογών όπως η γεωργία και η φωτοθεραπεία για νεογέννητα που πάσχουν από νεογνικό ίκτερο.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	13.000 h	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h	Σχήμα λαμπτήρα	T26
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	71,000 g
Κωδικός χρώματος	52	Έγκριση και Εφαρμογή	
Φωτεινή ροή	395 lm	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	13,0 mg
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	157	Στοιχεία προϊόντος	
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	75	Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL-D 18W/52
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	TL-D 18W/52
Κατανάλωση ενέργειας	18 W	Full EOC	872790083485700
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,36 A	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD18W/52
Τάση (ονομ.)	59 V	Κωδικός παραγγελίας	83485700
		Αρ. υλικού (12NC)	928048005211

Blue (/52) TL/TL-D

Τοπικός κωδικός	TLD18W/52
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900834857
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25

EAN/UPC - Κιβώπο	8727900834864
------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

