



# Médicas UVA TL/TL-D

## TL-D 18W/52

Ao emitirem luz quase inteiramente na largura de banda entre 400 e 500 nm, as lâmpadas Medical Therapy Jaundice TL/TL-D /52 não possuem radiação na faixa de frequência de onda curta UVB. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	59 V	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h	Controlos e regulação	
Vida útil (Nom.)	2.000 h	Regulável	Sim
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento	
Código da cor	52	Formato da lâmpada	T26
Fluxo Luminoso	395 lm	Peso líquido (Peça)	71,000 g
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	157	Aprovação e aplicação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	75	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	13,0 mg
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Dados do produto	
Consumo de Energia	18 W	Nome de produto da encomenda	TL-D 18W/52
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,36 A		

## Médicas UVA TL/TL-D

Nome do produto completo	TL-D 18W/52
Código do produto completo	872790083485700
Código de encomenda	83485700
N.º material (12NC)	928048005211
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8727900834857
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8727900834864

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

